

ADAPTADO PARA EL MÉTODO DE PRE-IMPREGNACIÓN



CHARIOT PRÉ-IMPREGNATION


SOPORTES Y MATERIAL
DE APLICACIÓN

ACCIÓN

- Transportar
(el material)



Foto no contractual



Fabricado

en Francia

INNOVACIÓN:

- Carro de limpieza adaptado para el método de pre-impregnación.
- Posibilidad de pre-impregnar:
 - profibres suelos (Cubos de 20 L)
 - profibres superficies (Cubos de 12 L)
- Ideal para la selección de residuos gracias a la inserción en el soporte de la bolsa.

PROTECCIÓN:

- Protección del ser Humano:
 - **Reducción de los TME.**
 - **Reducción del contacto directo con el producto.**
- Protección del medio ambiente:
 - Uso reducido de producto = NINGÚN DESPIL-FARRO.
 - Reducción de las emisiones de producto.
- Ningún riesgo de contaminación cruzada.

CONSEJO:

- Se utiliza con profibres azul velcro, las profibres velcro TR y la jarra graduada de 3 L.
- Ideal con la escoba Harry Mopeur o la escoba trapecio.

MODO DE EMPLEO:

- Preparar la solución diluida en su local.
- Verter la solución encima de las profibres (suelos y superficies) en los cubos azules con la jarra graduada.
- Limpiar la estancia con las profibres impregnadas: 1 profibre suelo por estancia (20 m²).
- Una limpieza la estancia, tirar las profibres sucias en los cubos rojos.


**Para más Información, consultar la ficha adicional.*

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: Largo 116 x Ancho 60 x Alto 114 cm.
- Peso Neto: 18 kg.
- Formado por: 2 cubos de 20 L; 2 cubos de 12 L; 1 soporte para bolsa de 120 L; 1 inserción para la selección de residuos; 1 tapa con porta protocolo...*

**Para más Información, consultar la ficha adicional.*

ENVASES:



De cartón

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

- EASY DOZ ● PROFIBRE VELCRO TR ● PROFIBRE BLEU VELCRO ● CARAFE 3 L

NUEVO PRODUCTO

09/19

IPC

une entreprise
certifiée

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015



Quality Assurance
Systems Ltd

Innovation Protection Conseil

IPC SAS – CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 - FRANCIA
Tel.: 0033 (0)2.98.43.45.44. - Fax: 0033 (0)2.98.44.22.53.

Página 1 de 3
Creación: 12.08.19
IR:

- **Descripción del Carro:**

- 1 base 85x53 cm
- 4 ruedas de caucho 125 mm
- 4 arandelas parachoques
- 1 soporte bolsa de 120L
- 1 sistema de inserción para la selección de residuos 2x60L
- 1 tapa roja con porta protocolo
- 2 cubetas centrales 45x27cm
- 2 cubos de 12L: 1 azul; 1 rojo
- 1 soporte de cubo de 20L en Rilsan
- 1 extensión de la base
- 2 cubos de 20L: 1 azul; 1 rojo con tapas
- 2 soportes para el mango



- **Descripción jarra:**

- Color: Transparente
- Capacidad: 3L
- Graduación en L

▪ **Modo de empleo:**

1. Preparar la solución diluida en su local.
2. Verter la solución final en las Profibres en el cubo azul
 - Profibre azul velcro: 450 ml de producto/Profibre
 - Profibre velcro TR: 405 ml de producto/Profibre
3. Colocar la Profibre en la entrada de la estancia
4. Atravesar la estancia realizando una cinta de reserva de solución en medio de la estancia.
5. Realizar su servicio siguiendo el método llamado en zigzag
6. Usar el lado de la Profibre para limpiar los rodapiés y la suciedad adherida
7. Una vez terminado el servicio:
 - Colocar los pies de cada lado de la Profibre
 - Levantar el soporte de la escoba
 - Hacerlo pivotar
 - Separar la Profibre del soporte
8. Depositar la Profibre sucia en el cubo rojo